

E11074




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0020H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC087

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni		
Resistenza a vibrazione	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semisinusoide; rispettivamente 6 shock in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -40 °C / 85 °C
Resistenza a shock continui	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -20 °C / 50 °C
Rapida variazione di temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cicli

E11074



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0020H04

Test con nebbia salina	EN 60068-2-52 Kb	grado di severità 5 (4 cicli di prova)
------------------------	------------------	--

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico


Cavo: 20 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco