



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF040MSS0005H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC151

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



## Applicazione

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
| Senza silicone | si                                             |

## Dati elettrici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe di isolamento            | III               |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                 |

## Condizioni ambientali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
| Grado di protezione       | IP 68    |

## Dati meccanici

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Peso [g]        | 139               |
| Dimensioni [mm] | 10 x 10 x 31      |
| Materiali       | PUR               |
| Materiale corpo | PUR               |
| Materiale dado  | ottone, nichelato |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF040MSS0005H04

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | nero    |
| BN = | marrone |
| BU = | blu     |
| WH = | bianco  |