


Cavo di collegamento

VDOGH030SCS00,6T03STGF030SCS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione	applicazioni di saldatura
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	42,7
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado	ottone, antiaderente
Idoneità della catena portacavi	si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile
	velocità di spostamento
	cicli di piegatura
	sollecitazione alla torsione

min. 10 x diametro del cavo
max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
> 2 Mio.
± 180 °/m

**Cavo di collegamento**

VDOGH030SCS00,6T03STGF030SCS


Osservazioni

Osservazioni	senza portaetichette
--------------	----------------------

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

**Collegamento elettrico**Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,5 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Collegamento****Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

