


E11311



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080MSS0010H08

Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati.
Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	618,1
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11311



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080MSS0010H08

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Colori secondo DIN
EN 60947-5-2

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
PK =	rosa
OG =	arancione
VT =	viola
WH =	bianco