

E12456




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080VAS0003G08

Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati.

Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).



Applicazione

Particolarità cavo schermato

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 440

Dimensioni [mm] 26,5 x 15 x 38,5

Materiali PVC; PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado acciaio inox

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E12456



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH080VAS0003G08

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PVC, arancione, Ø 6,6 mm, schermato; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR, nero; Fermo: acciaio inox; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento



Contrassegno colori secondo DIN 47100

Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo
screen =	schermo