


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E1



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche; Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

24

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

8

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dati meccanici

Peso

[g]

51

Versione sonda

diritto

Diametro sonda

[mm]

1

Lunghezza sonda

[mm]

5

Lunghezza totale

[mm]

600

E20507



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-M-V-E1

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Disposizione fibre	
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	metallo silicone
Accessori	
Fornitura	E20103
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo