

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Applicazione

Raggio di curvatura piccolo

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Copertura fibre ottiche

[mm]

60

OBF

Copertura fibre ottiche

[mm]

130

OCF (High Power)

Copertura fibre ottiche

[mm]

520

OO50

Copertura fibre ottiche

[mm]

160

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dati meccanici

Peso

[g]

34

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M3

E20609



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
Disposizione fibre		●
Diametro interno	[mm]	0,5
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE

Accessori

Fornitura	dadi esagonali: 4 x M3
	rondelle dentate: 4
	Adattatore: OBF
	Adattatore: OOF
Accessori opzionali	Taglierino per fibra ottica:, E20600

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------