

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Copertura fibre ottiche

[mm]

200

OBF

Copertura fibre ottiche

[mm]

450

OCF (High Power)

Copertura fibre ottiche

[mm]

2770

OO50

Copertura fibre ottiche

[mm]

800

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dati meccanici

Peso

[g]

51

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M4

E20703



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Lunghezza sonda	[mm]	15
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Disposizione fibre		
Diametro interno	[mm]	1
Materiale fibra ottica		PMMA
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiale rivestimento della fibra ottica		PE
Accessori		
Fornitura		dadi esagonali: 4 x M4, acciaio inox rondelle dentate: 4
Accessori opzionali		Taglierino per fibra ottica., E20600
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo