


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Portata fibre ottiche

[mm]

330

OKF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

OOF

Portata fibre ottiche

[mm]

200

OUF

Portata fibre ottiche

[mm]

40

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Peso

[g]

48,5

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

E20055



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-A-M6

Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre		①
Materiali		Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio
Accessori		
Fornitura		dadi esagonali: 2 x M6, acciaio inox
		rondelle dentate: 2
		viti: 1 x M11
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo