
E20109

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-V-E1/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	50
OUF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	50
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	1
Lunghezza sonda	[mm]	5
Lunghezza totale	[mm]	1000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	10
Materiali		Adattatore: PPE
Materiale fibra ottica		vetro

E20109

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-V-E1/1M

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo