


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-A-M4/1M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a barriera

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore
per fibre ottiche tipo

OKF; OUF

OKF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

OUF

Copertura fibre ottiche

[mm]

120

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Peso

[g]

74

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M4

Lunghezza sonda

[mm]

15

Lunghezza totale

[mm]

1000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20; (per installazione fissa)

Disposizione fibre



**Fibre ottiche fotocellula a barriera**

FE-00-A-A-M4/1M

Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M4
	rondelle dentate: 4
	viti: 1 x M11
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo