


Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3



Applicazione

Modello	deviazione di 90° del raggio luminoso
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
Applicazione	Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Copertura fibre ottiche [mm]	120
OOF	
Copertura fibre ottiche [mm]	400
OUF	
Copertura fibre ottiche [mm]	120

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dati meccanici

Peso [g]	54,5
Versione sonda	ad angolo
Diametro sonda [mm]	5
Lunghezza totale [mm]	600

E20228



Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-P-A-R3

Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Disposizione fibre	
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	E20104
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo