


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-P-A-M6

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Applicazione

Per l'installazione in applicazioni industriali

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OGF

OGF

Portata fibre ottiche

[mm]

15

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dati meccanici

Peso

[g]

50,2

Versione sonda

diritto

Filettatura della sonda

M6

Lunghezza sonda

[mm]

35

Lunghezza totale

[mm]

600

Raggio di piegatura minimo

[mm]

20

Disposizione fibre



Materiali

Adattatore: PPE

E20383



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-18-P-A-M6

Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	PVC
Accessori	
Fornitura	dadi esagonali: 4 x M6, acciaio inox
	rondelle dentate: 2
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo