




Adattatore a saldare per sensori di processo

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 Foro perdite
3 Lembo di tenuta

Applicazione

Modello	con foro di scarico, per l'installazione di LDL20x
Resistenza a pressione [bar]	50
Indicazioni per la resistenza alla pressione	per il collegamento sensore - adattatore

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di attrezzature a pressione	Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza	È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g]	113,8
Materiali a contatto con il fluido	1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4
Collegamento sensore	G 1 Aseptoflex Vario
Raccordo a processo	Adattatore a saldare Ø 38 mm

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------