



Adattatore a processo raccordo DIN 11851


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E33713

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

L'articolo alternativo richiede l'uso di un nuovo sensore con filettatura esterna Aseptoflex Vario



- 1 Raccordo Aseptoflex
2 Bordo di tenuta Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Applicazione

Resistenza a pressione [bar] 25

Test / Certificazioni

Direttiva in materia di
attrezzature a pressioneUna possibile classificazione secondo PED dipende
dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.

Indicazioni di sicurezza

È necessario verificare la compatibilità tra fluido
e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.

Dati meccanici

Peso [g] 349,5

Materiali 1.4404 (AISI 316L)

Collegamento sensore Aseptoflex

Raccordo a processo Raccordo DIN 11851 DN50 (2") DIN 11851

Aspetto Ra/Rz delle superfici
a contatto con il fluido 0,4 / 4Classe di igiene secondo DIN
11866 H4

Osservazioni

Quantità 1 pezzo