


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSN0005A05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Applicazione

Zona Ex 1

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado di protezione

IP 67

Parametri di sicurezza

Max. capacità intrinseca

[nF]

0,38

Max. induttività intrinseca

[μH]

2,95

Dati meccanici

Dimensioni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU

Materiale corpo

TPU

Materiale dado

ottone, nichelato

Osservazioni

Osservazioni

Utilizzando connettori femmina in zone potenzialmente esplosive (ATEX) è necessario osservare i requisiti specifici per il cablaggio.

I requisiti delle vigenti disposizioni per l'installazione devono essere assolutamente rispettati dall'operatore a sua responsabilità.

Quantità

1 pezzo



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH050MSN0005A05

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, blu, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco