


E61441



Meccanismo a fune per encoder

DRAW WIRE 3000



1 pin filettato

Caratteristiche del prodotto

Versione albero	albero pieno
Diametro albero [mm]	6

Applicazione

Modello	per encoder con flangia Synchro 58 mm e albero pieno 6 mm
---------	---

Precision / Deriva

Precisione	± 0,012 % FSO
Ripetibilità	± 0,005 % FSO

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...80
Umidità di immagazzinamento	[%]	5...95; (non condensante)

Dati meccanici

Peso	[g]	598,5
Diametro flangia superiore	[mm]	58
Materiali		Corpo: zinco pressofuso / plastica; fune di misura: acciaio inox rivestito in poliammide
Versione albero		albero pieno

E61441



Meccanismo a fune per encoder

DRAW WIRE 3000

Diametro albero	[mm]	6	
Max. lunghezza di misura	[mm]	3000	
Seiltrommelumfang	[mm]	200	
Diametro fune	[mm]	0,87	
Collegamento a fune		M6	
Proprietà della fune	max. velocità della fune	[m /s]	0,8
	max. accelerazione della fune	[g]	1
	max. forza di estrazione	[N]	3
	min. forza di trazione	[N]	2,5
Flangia di fissaggio		Synchro flange	

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

diagrammi e curve

Indicazioni di montaggio

