




Ripartitore centrale

ZDO4F035MSJ0010H10



| Applicazione                                    |                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Particolarità                                   | senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |                                              |
| Dati elettrici                                  |                                                                 |                                              |
| Tensione di esercizio                           | [V]                                                             | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
| Classe di isolamento                            |                                                                 | III                                          |
| Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso | [A]                                                             | 2                                            |
| Capacità di corrente totale                     | [A]                                                             | 6                                            |
| Uscite                                          |                                                                 |                                              |
| Modello elettrico                               |                                                                 | NPN                                          |
| Condizioni ambientali                           |                                                                 |                                              |
| Temperatura ambiente                            | [°C]                                                            | -25...80                                     |
| Temperatura ambiente mobile                     | [°C]                                                            | -5...60                                      |
| Grado di protezione                             |                                                                 | IP 65; IP 67; IP 68                          |
| Dati meccanici                                  |                                                                 |                                              |
| Peso                                            | [g]                                                             | 648,5                                        |
| Materiali                                       |                                                                 | PBT-GF20; ottone nichelato                   |
| Materiale corpo                                 |                                                                 | PBT-GF 20 / ottone, nichelato                |



## Ripartitore centrale

ZDO4F035MSJ0010H10

|                                      |                                             |                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero ingressi ripartitori centrali | 4                                           |                                                                                                 |
| Tipo di connettore                   | M8                                          |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi      | si                                          |                                                                                                 |
| Idoneità della catena portacavi      | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                      | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                      | cicli di piegatura                          | > 5 Mio.                                                                                        |
|                                      | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

### Elementi di indicazione e comando

|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 4 x LED, giallo |
|             | Funzionamento         | 1 x LED, verde  |

### Accessori

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Accessori opzionali | Adattatore per guida DIN: E73006    |
|                     | Cappuccio di protezione: M8, E73005 |

### Osservazioni


|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm)

### Collegamento elettrico - ingresso


Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato



## Ripartitore centrale

ZDO4F035MSJ0010H10

### Collegamento



|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BN = | marrone                      |
| BU = | blu                          |
| GN = | verde                        |
| GY = | grigio                       |
| WH = | bianco                       |
| YE = | giallo                       |