


EVF695



Cavo per connessione a Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dati meccanici		
Peso	[g]	203,8
Materiale corpo		PP
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione		EPDM
Numero ingressi ripartitori centrali		2
Idoneità della catena portacavi		si



Cavo per connessione a Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - connettore C

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm



Collegamento elettrico - Presa A

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico - connettore B

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PP, grigio; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Cavo per connessione a Y

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

Collegamento elettrico - Collegamento

Collegamento

