

EVF243



Cavo di collegamento

VDOAF030VAS00,6P03STGH030VAS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente mobile	[°C]	5...80
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
Certificazione UL	Tensione di alimentazione	Class 2
Dati meccanici		
Peso	[g]	39,2
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiali		Corpo: PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi		si



Cavo di collegamento

VDOAF030VAS00,6P03STGH030VAS

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

