
EVF257

Cavo di collegamento

VDOAF040VAS0005P04STGH040VAS



Applicazione			
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare	
Senza silicone		si	
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)	
Classe di isolamento		III	
Capacità di corrente totale	[A]	3	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura ambiente mobile	[°C]	5...80	
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni			
Certificazione UL		Tensione di alimentazione	Class 2
Dati meccanici			
Peso	[g]	174,2	
Dimensioni	[mm]	15,5 x 15,5 x 49	
Materiali		Corpo: PP senza alogeno; Guarnizione: EPDM	
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)	
Idoneità della catena portacavi		si	

EVF257

Cavo di collegamento

VDOAF040VAS0005P04STGH040VAS

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 5,0 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

