



Cavo di collegamento

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		applicazioni di saldatura
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...36 DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale [A]		4
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile [°C]		-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...75
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
MTTF [anni]		20027
Dati meccanici		
Peso [g]		54,1
Dimensioni [mm]		15,5 x 15,5 x 49,5
Materiale corpo		TPU



Cavo di collegamento

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Materiale dado	ottone, antiaderente	
Materiale guarnizione	FKM	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Osservazioni	con 2 portaetichette lunghi 30 mm
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento





Cavo di collegamento

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, nero trasparente; Fermo: ottone, antiaderente; Guarnizione: FKM;
Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

