




Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	8
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 43

Applicazione

Particolarità	Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione
---------------	--

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	no

Uscite

Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	5
Corrente di carico minima [mA]	5
Max. corrente residua [mA]	1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	100
Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento


Distanza di commutazione [mm]	8
Distanza operativa [mm]	0...6,5
Distanza di commutazione aumentata	si

IG5844



Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Precisione / Deriva		
Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3	
Isteresi [% di Sr]	3...15	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso [g]	113,398	
Corpo	Tipo filettato	
Montaggio	montaggio schermato	
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 43	
Definizione filettatura	M18 x 1	
Materiali	Corpo: ottone rivestito in PTFE; Copertura: PC	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
	Stato di commutazione	1 x LED, verde
Aiuto alla regolazione	si	
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 2	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico - connettore		
Cavo: 0,3 m, PUR; irradiato; 2 x 0,34 mm ²		
Cavo: 0,3 m, PUR; tubo protettivo; 2 x 0,34 mm ²		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		

IG5844



Sensore induttivo

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Collegamento

