




Sensore induttivo

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	35
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Particolarità	Distanza di commutazione aumentata; antiaderente
---------------	--

Dati elettrici

Frequenza AC [Hz]	47...63
Tensione di esercizio [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Classe di isolamento	I
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	5,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V]	5,5
Corrente di carico minima [mA]	5,5
Max. corrente residua [mA]	1,7 (140 V AC/DC)



Sensore induttivo

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	25
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	100
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione	[mm]	35
Distanza operativa	[mm]	0...28,3
Distanza di commutazione aumentata		si
Precisione / Deriva		
Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,8 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi	[% di Sr]	3...15
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Dati meccanici		
Corpo		parallelepipedo
Montaggio		montaggio non schermato
Materiali		Corpo: PPE; superficie attiva: PEI antiaderente; fascetta: zinco pressofuso
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
	Funzionamento	1 x LED, verde
	cortocircuito	1 x LED, verde / rosso lampeggiante in alternanza
Osservazioni		
Osservazioni		5 posizioni possibili della zona attiva
Quantità		1 pezzo

Sensore induttivo

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A

