


## Sensore induttivo

IGB3005-BNOG/US-100-DNO

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: IG5250

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Caratteristiche del prodotto

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Modello elettrico             | NPN              |
| Funzione uscita               | NC               |
| Distanza di commutazione [mm] | 5                |
| Corpo                         | Tipo filettato   |
| Dimensioni [mm]               | M18 x 1 / L = 48 |

### Dati elettrici

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V]            | 18...36 DC |
| Corrente assorbita [mA]              | 15; (24 V) |
| Classe di isolamento                 | II         |
| Protezione da inversione di polarità | no         |

### Uscite

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Modello elettrico                                                   | NPN                   |
| Funzione uscita                                                     | NC                    |
| Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]               | 2,5                   |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
| Frequenza di commutazione DC [Hz]                                   | 500                   |
| Protezione da cortocircuito                                         | no                    |
| Resistente a sovraccarico                                           | no                    |

### Campo di rilevamento

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Distanza di commutazione [mm]          | 5        |
| Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 5 ± 10 % |
| Distanza operativa [mm]                | 0...4,05 |



## Sensore induttivo

IGB3005-BNOG/US-100-DNO

### Collegamento

