


MFS210



Sensore magnetico completamente in metallo

MFK3060-APKG/AM/G/US



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NC
Distanza di commutazione [mm]		60; (riferito a magnete M 4.0)
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni [mm]		M12 x 1 / L = 60
Applicazione		
Particolarità		contatti dorati; Corpo completamente in metallo
Resistenza a pressione [bar]		100
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Corrente assorbita [mA]		< 10
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		200
Frequenza di commutazione DC [Hz]		5000
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione [mm]		60; (riferito a magnete M 4.0)
Sensibilità di reazione [mT]		1,3
Precisione / Deriva		
Isteresi [% di Sr]		1...10

MFS210



Sensore magnetico completamente in metallo

MFK3060-APKG/AM/G/US

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 65; IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011 emissione	Classe B
	DIN ISO 11452-2	100 V/m
MTTF	[anni]	1370
Dati meccanici		
Peso	[g]	27,8
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); finestra LED: PA; dadi di fissaggio: ottone
Corpo completamente in metallo		si
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	4 x 90° LED, giallo
Accessori		
Fornitura		dadi di fissaggio: 2
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato		

MFS210



Sensore magnetico completamente in metallo

MFK3060-APKG/AM/G/US

Collegamento

