


Sensore per cilindri profilati

MKP3000-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5115 + E11801

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	41 x 30 x 27

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo di disponibilità [ms]	2

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	300

MK5014



Sensore per cilindri profilati

MKP3000-BPKG

Frequenza di commutazione DC	[Hz]	5000	
Protezione da cortocircuito		si	
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Sensibilità di reazione	[mT]	3	
Velocità di passaggio	[m/s]	< 5	
Precisione / Deriva			
Isteresi	[mm]	1	
Ripetibilità	[mm]	0,1	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/vibrazioni		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dati meccanici			
Superficie attiva		davanti	
Tipo di cilindro		cilindri profilati	
Dimensioni	[mm]	41 x 30 x 27	
Materiali		alluminio; plastica	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

MK5014




Sensore per cilindri profilati

MKP3000-BPKG

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
BU =	marrone
BK =	blu
	nero