


Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5330

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Eccentrico di fissaggio



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	30

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5000
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si



Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	2
Velocità di passaggio	[m/s]	> 10
Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1
Ripetibilità	[mm]	< 0,2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 65; IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	C008
Dati meccanici		
Peso	[g]	8,8
Montaggio		montaggio non schermato
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a C
Dimensioni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiali		Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox
Coppia di serraggio	[Nm]	< 0,24
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		
Cavo: 0,15 m, PUR		
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto		
		

MK5344



Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

Collegamento

