


Sensore induttivo NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Funzione uscita	NC
Distanza di commutazione [mm]	1
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M8 x 1 / L = 30

Dati elettrici

Tensione nominale DC [V]	8,2; (1k Ω)
Tensione di collegamento DC [V]	5...25
Corrente assorbita [mA]	< 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1)

Uscite

Funzione uscita	NC
Max. resistività del cavo [Ω]	50
Frequenza di commutazione DC [Hz]	2000

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	1
-------------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

Sollecitazione a shock/vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--------------------------------

Parametri di sicurezza

Max. capacità intrinseca [nF]	80
Max. induttività intrinseca [μ H]	110

Dati meccanici

Corpo	Tipo filettato
Montaggio	montaggio schermato
Dimensioni [mm]	M8 x 1 / L = 30
Definizione filettatura	M8 x 1
Materiali	ottone nichelato; PBT

NE5009



Sensore induttivo NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Accessori

Fornitura

dadi di fissaggio: 2

Osservazioni


Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Collegamento



BN =
BU =

Colori dei fili conduttori :
marrone
blu