


O2D945



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
--------------	-----------------

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Campo illuminato [mm]	100 x 100
Tipo	retroilluminazione
Modo operativo	Funzionamento con luce fissa o pulsante

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio [%]	-10...10
Tensione di esercizio [V]	24 DC
Corrente assorbita [mA]	< 620
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa

O2D945



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Lunghezza d'onda	[nm]	875
------------------	------	-----

Ingressi

Trigger	5...24 V
---------	----------

Uscite

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 54
---------------------	-------

Protezione da surriscaldamento	si; (> 50 °C)
--------------------------------	---------------

Test / Certificazioni

Sicurezza fotobiologica	gruppo libero; (EN 62471)
-------------------------	---------------------------

MTTF	[anni]	293
------	--------	-----

Dati meccanici

Peso	[g]	448,4
------	-----	-------

Dimensioni	[mm]	155 x 133 x 9,8
------------	------	-----------------

Materiali	alluminio
-----------	-----------

Materiale lente	vetro
-----------------	-------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato della spia	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Temperatura eccessiva / sovrapiotaggio	1 x LED, rosso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato




O2D945



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Collegamento



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Colori dei fili conduttori :

- | | |
|------|---------|
| BK = | nero |
| BN = | marrone |
| BU = | blu |