

Fotocellula reflex

OAP-FKOA/VRG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OA0106

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 selettori e potenziometri dietro la copertura
ricevitore dietro la lente superiore
emettitore dietro la lente inferiore

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Particolarità	Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita	[VA]	2
Classe di isolamento		II
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	660

Uscite

Modello elettrico	relè
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Carico del contatto	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

**Fotocellula reflex**

OAP-FKOA/VRG

Frequenza di commutazione AC	[Hz]	10
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	10
Protezione da cortocircuito		no
Resistente a sovraccarico		no

Campo di rilevamento

Portata	[m]	< 8
Portata impostabile		si
Filtro di polarizzazione disponibile		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiali		PPO modificato
Materiale lente		PMMA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso

Accessori

Fornitura	Staffa di montaggio
	cacciavite

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Fotocellula reflex

OAP-FKOA/VRG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm²

Collegamento

