




Fotocellula reflex

OGP-HPKG/6M




Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		Tipo filettato
Applicazione		
Particolarità		Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento		Fotocellula reflex
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...36 DC
Corrente assorbita [mA]		15
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		150; (200 (...60 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz]		1000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Portata su catarifrangente [m]		0,03...4; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile		no
Max. diametro del punto luminoso [mm]		160



Fotocellula reflex

OGP-HPKG/6M

Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata	
Filtro di polarizzazione disponibile	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [anni]	500	
Dati meccanici		
Peso [g]	257,5	
Corpo	Tipo filettato	
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 68,6	
Definizione filettatura	M18 x 1	
Materiali	Corpo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM	
Materiale lente	PMMA	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 2	
Osservazioni		
Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :

BK = nero

BN = marrone

BU = blu



Fotocellula reflex

OGP-HPKG/6M

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva

