




Fotocellula a barriera emettitore

OGS-00KG/6M




Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		Tipo filettato
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...36 DC
Corrente assorbita [mA]		15
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		emettitore
Portata [m]		< 20
Portata impostabile		no
Max. diametro del punto luminoso [mm]		800
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [anni]		755
Dati meccanici		
Peso [g]		245,8
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni [mm]		M18 x 1 / L = 68,6



Fotocellula a barriera emettitore

OGS-OOKG/6M

Definizione filettatura	M18 x 1	
Materiali	Corpo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM	
Materiale lente	PMMA	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 2	
Osservazioni		
Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Collegamento		



BN = Colori dei fili conduttori :
 BU = marrone
 blu



Fotocellula a barriera emettitore

OGS-00KG/6M

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva

