


## Fotocellula reflex

OER-V/OET-V/10M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Caratteristiche del prodotto

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tipo di luce | luce infrarossa |
| Corpo        | Tipo filettato  |

## Applicazione

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
|----------------------------|--------------------|

## Dati elettrici

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Collegamento ad amplificatori switching | si                                                     |
| Amplificatori                           | Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010 |
| Classe di isolamento                    | III                                                    |
| Tipo di luce                            | luce infrarossa                                        |
| Lunghezza d'onda [nm]                   | 950                                                    |

## Uscite

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Protezione da cortocircuito | no |
| Resistente a sovraccarico   | no |

## Campo di rilevamento

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Portata su catarifrangente [m] | 0,03...0,2; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
| Portata [mm]                   | < 15; (carta bianca 200 x 200 mm)         |

## Condizioni ambientali

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
| Grado di protezione       | IP 67  |


## Test / Certificazioni

|             |              |
|-------------|--------------|
| EMC         | EN 60947-5-2 |
| MTTF [anni] | 5623         |

**Fotocellula reflex**

OER-V/OET-V/10M

| Dati meccanici                       |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Peso [g]                             | 0,2                  |
| Corpo                                | Tipo filettato       |
| Dimensioni [mm]                      | M8 x 1               |
| Definizione filettatura              | M8 x 1               |
| Materiali                            | ottone nichelato     |
| Accessori                            |                      |
| Fornitura                            | dadi di fissaggio: 2 |
| Osservazioni                         |                      |
| Quantità                             | 1 pezzo              |
| Collegamento elettrico               |                      |
| Cavo: 10 m; 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> |                      |
| Collegamento                         |                      |



1 = emettitore  
 2 = ricevitore  
 Colori dei fili conduttori :  
 RD = rosso  
 WH = bianco  
 screen = schermo