




Sensore induttivo

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		antivalente
Distanza di commutazione [mm]		15
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni [mm]		40 x 40 x 66
Applicazione		
Particolarità		Fattore di correzione K=1
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...36 DC
Corrente assorbita [mA]		20; (24 V)
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		antivalente

IM5074



Sensore induttivo

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	250
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	300
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione	[mm]	15
--------------------------	------	----

Precisione / Deriva

Fattore di correzione	acciaio: 1 / acciaio inox: 1,05 / ottone: 1,05 / alluminio: 1,05 / rame: 1,05
Fattore di correzione K=1	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo	parallelepipedo
Montaggio	montaggio schermato
Dimensioni	[mm] 40 x 40 x 66
Materiali	ottone nichelato; PES; PC

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Accessori

Fornitura	Staffa di montaggio: 1
	Chiave a brugola: 1

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A



IM5074



Sensore induttivo

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Collegamento

