



Fotocellula a barriera emettitore

OJS-OOKG/FO/AS



1 Pulsante senza funzione



Caratteristiche del prodotto	
Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo
Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 19
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880
Uscite	
Resistente a sovraccarico	si
Campo di rilevamento	
Emettitore / Ricevitore	emettitore



Fotocellula a barriera emettitore

OJS-00KG/FO/AS

Portata	[m]	< 5
---------	-----	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[anni]	1759

Dati meccanici

Peso	[g]	26,6
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	35 x 24 x 11
Materiali		Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS
Materiale lente		vetro
Orientamento lente		Ottica frontale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
-------------	---------------	----------------

Accessori

Fornitura		viti a clip: 1, E20964
		viti di fissaggio: 2 x M3 x 16
		rondelle elastiche: 2
		Dadi: 2

Osservazioni

Osservazioni		Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A





Fotocellula a barriera emettitore

OJS-00KG/FO/AS

Collegamento

