


Amplificatore per fibre ottiche

OKF-FPKG/10M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OK5008

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...50 DC
Corrente assorbita [mA]	< 30; ((24 V))
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	660

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (programmabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	120
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Portata [m]	0...0,12; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm]	0...40; (Fotocellula a riflessione diretta)



Amplificatore per fibre ottiche

OKF-FPKG/10M

Portata impostabile	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione	IP 65	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
MTTF	[anni]	529
Dati meccanici		
Corpo	parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	50 x 19 x 35
Materiali	PPO modificato	
Orientamento lente	ottica laterale	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	cacciavite	
	viti di fissaggio: 2 x M4 x 25	
	rondelle: 2	
	rondelle elastiche: 2	
	Dadi: 2	
Osservazioni		
Osservazioni	impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera	
	corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta	
	impulso buio corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a barriera	
	corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a riflessione diretta	
Quantità	1 pezzo	

OK5004





Amplificatore per fibre ottiche

OKF-FPKG/10M

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco