



Fotocellula a barriera ricevitore

OLE-FPKG/LS-400

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: O5E500 + E21122

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available

Caratteristiche del prodotto

Corpo	parallelepipedo
-------	-----------------

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 30
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Protezione da sovratensione	si


Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz]	500
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi



Fotocellula a barriera ricevitore

OLE-FPKG/LS-400

Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		ricevitore
Portata	[m]	< 25
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente		[°C] -25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Dati meccanici		
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	75 x 27 x 62
Materiali		PBT
Materiale lente		PMMA
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x 7/8" / M12; codifica: A		
		
Collegamento		