



Fotocellula a barriera emettitore

ORS-V/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OR0003

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatori switching	si
Amplificatori	Collegamento ad amplificatori switching OV5012, OV0010
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	950

Uscite

Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	emettitore
Portata [m]	< 2

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67



Fotocellula a barriera emettitore

ORS-V/6M

Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	57078
Dati meccanici		
Peso	[g]	0,093
Corpo		parallelepipedo
Materiali		PPO modificato
Orientamento lente		ottica laterale
Accessori		
Fornitura		Staffa di montaggio: 1, E20212
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Collegamento		



RD = Colori dei fili conduttori :
 screen = rosso
 schermo