


Amplificatore per fibre ottiche

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Corrente assorbita [mA]	16; ((24 V))
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	100
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Portata [m]	< 0,12; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm]	< 40; (Fotocellula a riflessione diretta)
Portata impostabile	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 65



Amplificatore per fibre ottiche

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Dati meccanici		
Corpo	parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	28 x 16 x 56
Materiali	PPO modificato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	Staffa di montaggio	
	cacciavite	
Osservazioni		
Osservazioni	impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera	
	corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Connettore: 1 x		