




Sensore capacitivo

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Funzione uscita		NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm]		15
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni [mm]		M30 x 1,5
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...36 DC
Corrente assorbita [mA]		10; (24 V)
Classe di isolamento		II
Protetto da inversione di polarità		si
Uscite		
Funzione uscita		NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA]		250
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		250
Frequenza di commutazione AC [Hz]		40

KI3501



Sensore capacitivo

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT


Frequenza di commutazione [Hz]	40
DC	
Resistente a sovraccarico	si
Campo di rilevamento	
Distanza di commutazione [mm]	15
Distanza di commutazione reale Sr	15 ± 10 %
Distanza operativa [mm]	0...12,1
Precisione / Deriva	
Fattore di correzione	vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr]	1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr]	-15...15
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 65
Test / Certificazioni	
EMC	EN 60947-5-2
Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Montaggio	montaggio non schermato
Dimensioni [mm]	M30 x 1,5
Definizione filettatura	M30 x 1,5
Materiali	PBT; raccordo obliquo: PC
Elementi di indicazione e comando	
Indicazione	Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Collegamento elettrico	
Protezione necessaria	fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Accessori	
Fornitura	dadi di fissaggio: 2 cacciavite: 1
Osservazioni	
Osservazioni	Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità	1 pezzo

Sensore capacitivo

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C



Nota fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 2 A rapido