


Sensore di temperatura ad infrarossi

OWL-3506-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: TW7001 + E35065

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Corpo cilindrico

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Corrente assorbita [mA]	< 20
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Modello elettrico	PNP
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400
Frequenza di commutazione DC [Hz]	1000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Campo di rilevamento isteresi [%] 1...15

OW5005



Sensore di temperatura ad infrarossi

OWL-3506-BPKG

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado di protezione		IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

Dati meccanici

Corpo		cilindrico
Dimensioni	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiali		Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Materiale lente		vetro

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x 7/8"



Collegamento

