


## Sensore di temperatura ad infrarossi

OWL-7506-ANKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Caratteristiche del prodotto

|       |            |
|-------|------------|
| Corpo | cilindrico |
|-------|------------|

## Dati elettrici

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V]            | 10...55 DC |
| Corrente assorbita [mA]              | < 20       |
| Classe di isolamento                 | II         |
| Protezione da inversione di polarità | si         |

## Uscite

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Modello elettrico                                                   | NPN        |
| Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]               | 2,5        |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400        |
| Frequenza di commutazione DC [Hz]                                   | 300        |
| Protezione da cortocircuito                                         | si         |
| Tipo di protezione da cortocircuito                                 | ad impulsi |
| Resistente a sovraccarico                                           | si         |

## Campo di rilevamento

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Campo di rilevamento isteresi [%] | 1...15 |
|-----------------------------------|--------|

## Condizioni ambientali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
| Grado di protezione       | IP 65    |

## Test / Certificazioni

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | Classe B |

# OW5010



## Sensore di temperatura ad infrarossi

OWL-7506-ANKG

### Dati meccanici

|                 |                                                 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| Corpo           | cilindrico                                      |  |
| Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 200                                  |  |
| Materiali       | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco |  |
| Materiale lente | vetro                                           |  |

### Elementi di indicazione e comando


|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
|-------------|-----------------------|-----------------|

### Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

### Collegamento elettrico

Connettore: 1 x 7/8"



### Collegamento

