


Sensore capacitivo

KNM18NUKFPKG/PP/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: KG5071

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Pulsante di configurazione



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO / NC; (selezionabile)
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 84

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Fluidi	fluidi pulverulenti; Liquidi; Oli; Lubrorefrigeranti

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	17; (24 V)
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi

KN5113



Sensore capacitivo

KNM18NUKFPKG/PP/US

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dati meccanici

Corpo	Tipo filettato
Montaggio	montaggio non schermato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 84
Definizione filettatura	M18 x 1
Materiali	PP

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2
-----------	----------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato

