


KT5114



Pulsante luminoso capacitivo

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	Ø 29 / L = 31

Applicazione

Principio operativo	staticamente
---------------------	--------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12...30 DC
Corrente assorbita [mA]	30
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	500

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Tempi di reazione

Tempo di risposta [ms]	35
------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale)

KT5114



Pulsante luminoso capacitivo

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M

Dati meccanici		
Peso	[g]	61,5
Dimensioni	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiali	PA 6.6-GF30 nero; superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV	

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	1 x LED, rosso attivabile

Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 1	
	Guarnizione: 1	
Accessori opzionali	Disco con simbolo	

Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,5 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

