


KT5150



Pulsante luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/2M



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	Ø 29 / L = 31

Applicazione

Principio operativo	bistabile
---------------------	-----------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12...30 DC
Corrente assorbita [mA]	30
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	500

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Tempi di reazione

Tempo di risposta [ms]	35
------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale)


KT5150



Pulsante luminoso capacitivo

KTMBF-KRGBPKG/2M

Test / Certificazioni		
EMC	IEC 61000-4	
Dati meccanici		
Peso	[g]	99
Dimensioni	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiali	PA 6.6-GF30 nero; superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso attivabile
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 1	
	Guarnizione: 1	
Accessori opzionali	Disco con simbolo	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR		
Collegamento		



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco