


KT5320



Pulsante luminoso capacitivo

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	Ø 32 / L = 31

Applicazione

Principio operativo	staticamente
---------------------	--------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12...30 DC
Corrente assorbita [mA]	30
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	500

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Tempi di reazione

Tempo di risposta [ms]	35
------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale)

Test / Certificazioni

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

KT5320



Pulsante luminoso capacitivo

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

Dati meccanici

Peso	[g]	117
Dimensioni	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiali	Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV	

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
	Commutazione	1 x LED, verde attivabile connessione prioritaria

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 1
	Guarnizione: 1
Accessori opzionali	Disco con simbolo


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco