




Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LI0273--K-00KQPKG/US/WHG



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
Impostazione di fabbrica	Oli; fluidi a base di olio
Lunghezza sonda L [mm]	273
Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Fluidi	Liquidi
Costante dielettrica del fluido	> 1,8
Sostanze consigliate	acqua; fluidi a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio
Non utilizzabile per	Vedere le istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme".
Temperatura del fluido [°C]	-25...85; (utilizzo secondo standard WHG 0...85°C)
Resistenza a pressione [bar]	0,5
Resistenza al vuoto [mbar]	-500
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Corrente assorbita [mA]	< 15
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 1
Principio di misura	capacitivo



Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LI0273--K-00KQPKG/US/WHG

Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2	
Uscite		
Numero totale uscite	2	
Segnale di uscita	segnale di commutazione; IO-Link	
Modello elettrico	PNP/NPN	
Numero delle uscite digitali	2	
Funzione uscita	OUT-OP	NC
	OUT2	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100	
Protezione da cortocircuito	si	
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi	
Resistente a sovraccarico	si	
Campo di misura/regolazione		
Impostazione di fabbrica	Oli; fluidi a base di olio	
Lunghezza sonda L [mm]	273	
Zona attiva A [mm]	28	
Misurazione della temperatura		
Campo di misura [°C]	-25...85	
Precisione / Deriva		
Misurazione della temperatura		
Precisione [K]	1,5	
Risoluzione [K]	0,1	
Tempo di risposta T09 [s]	240	
Tempi di reazione		
Tempo di risposta [s]	< 0,3	
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Unterstützte Masterportklasse	A	
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
Modo SIO	si	
Dati di processo analogici	5	
Dati di processo digitali	2	
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	4,5	

LI2132



Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LI0273--K-00KQPKG/US/WHG

DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	634

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68; IP 69K; (7 giorni / profondità dell'acqua 3 m/0,3 bar: IP 68)	

Test / Certificazioni		
Certificazione	WHG; certificazione generale inerente la sorveglianza sulla costruzione; Protezione da tracimazione; rilevamento delle perdite	
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	in un serbatoio di metallo chiuso
	DIN EN 61000-6-4	in un serbatoio di plastica o di metallo aperto
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	12 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anni]	433

Dati meccanici		
Peso	[g]	363,6
Materiali	PP rinforzato	
Materiali a contatto con il fluido	PP	
Diametro della sonda	[mm]	16

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	LED, verde
	Stato di commutazione	LED, giallo
Elementi di comando	pulsante di programmazione induttivo	

Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato




LI2132



Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LI0273--K-00KQPKG/US/WHG

Collegamento



OUT-OP :	IO-Link Uscita di commutazione uscita antitracimazione secondo norma WHG Uscita di commutazione rilevamento delle perdite secondo la norma tedesca sulla gestione delle acque, WHG
OUT2 :	Uscita di commutazione Livello Uscita di commutazione Temperatura