




Sensore elettronico di livello

LK0728A-A-00KQPKG/US



- 1 indicazione alfanumerica 4 digit
- 2 LED di stato
- 3 Pulsanti di programmazione
- 4 collegamento dispositivo connettore piatto 6,3 mm DIN 46244



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
Impostazione di fabbrica	rilevamento automatico del fluido
Lunghezza sonda L [mm]	728
Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Fluidi	lubrificanti a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio; acqua; fluidi simili all'acqua
Costante dielettrica del fluido	> 2
Non utilizzabile per	fluidi ad alta conducibilità; fluidi adesivi; granulati; Materiali sfusi; acidi; soluzioni alcaline; settore alimentare e galvanico
Pressione del serbatoio [bar]	0,5; (se installato con accessori di montaggio: E43001 - E43007, E43019)
Lubrificanti	
Temperatura del fluido [°C]	0...35; (con tubo isolante termico E43102)
Olio	
Temperatura del fluido [°C]	0...70
Temperatura del fluido breve tempo [°C]	0...90; (< 1 h)



Sensore elettronico di livello

LK0728A-A-00KQPKG/US

Acqua		
Temperatura del fluido	[°C]	0...35; (con tubo isolante termico E43102 35...55 °C)
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 50
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 3
Principio di misura		capacitivo
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 2
Uscite		
Numero totale uscite		2
Segnale di uscita		segnale di commutazione; IO-Link
Modello elettrico		PNP/NPN
Numero delle uscite digitali		2
Funzione uscita		NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		termica, ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di misura/regolazione		
Impostazione di fabbrica		rilevamento automatico del fluido
Lunghezza sonda L	[mm]	728
Zona attiva A	[mm]	585
Campo inattivo I1 / I2	[mm]	104 / 39
Intervallo di regolazione		
Punto di commutazione SP	[mm]	60...590
Punto di disattivazione rP	[mm]	50...580
In intervalli di	[mm]	10
Punto di riferimento OP	[mm]	200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Isteresi OP	[mm]	4
Precisione / Deriva		
Errore di misura		± 5
	[% di valore finale]	
Ripetibilità		± 2
Risoluzione	[mm]	5

LK7024



Sensore elettronico di livello

LK0728A-A-00KQPKG/US

Software / Programmazione

Opzioni di parametrizzazione	isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; posizione SP/rP; taratura OP; selezione del fluido; impostazione offset; ritardo di commutazione/disattivazione
------------------------------	---

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Modo SIO	si	
Classe richiesta per porta master	A	
Dati di processo analogici	2	
Dati di processo digitali	2	
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	3,2	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	657

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	DIN EN 61000-6-4	
	DIN EN 61000-6-2	
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-29	15 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni]	265	

Dati meccanici

Peso [g]	552,4
Dimensioni [mm]	Ø 16
Materiali	1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Materiali a contatto con il fluido	PP

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Unità di indicazione/stato	2 x LED, verde (cm, inch)
	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Valori letti	indicazione alfanumerica, 4 digit
	Parametrizzazione	indicazione alfanumerica, 4 digit

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

LK7024



Sensore elettronico di livello


LK0728A-A-00KQPKG/US

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento



OUT1: uscita di commutazione o IO-Link
OUT2: Uscita di commutazione
Colori secondo DIN EN 60947-5-2
Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco