


LMC410



Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LMGCE-C12E-QSKG-1/US



1 Guarnizione



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
Impostazione di fabbrica	Oli; fluidi a base di olio
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Fluidi	acqua; fluidi a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio; Lubrificanti; fluidi pulverulenti
Non utilizzabile per	vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme"
Temperatura del fluido [°C]	-25...100
Lunghezza sonda [mm]	9,6
Pressione del serbatoio [bar]	-1...40
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar]	40

Olio

Temperatura del fluido [°C]	-25...100
-----------------------------	-----------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 35
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
------------------------------------	---------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	2
Segnale di uscita	segnale di commutazione; IO-Link

LMC410



Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LMGCE-C12E-QSKG-1/US

Modello elettrico	PNP/NPN
Numero delle uscite digitali	2
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	50; (100 (...60 °C))
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	termica, ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Impostazione di fabbrica	Oli; fluidi a base di olio
--------------------------	----------------------------

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	< 0,5
-----------------------	-------

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Modo SIO	si	
Classe richiesta per porta master	A	
Dati di processo analogici	1	
Dati di processo digitali	2	
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	2,3	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	675

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Indicazioni per la temperatura ambiente	se installato in un tubo di montaggio, osservare la temperatura nel tubo; v. istruzioni per l'uso
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 68; IP 69K; (7 giorni / 1 m di profondità acqua / 0,1 bar: IP 68)

Test / Certificazioni

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: serbatoi chiusi
	DIN EN 61000-6-4	: serbatoi aperti
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni]		534
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	H004

LMC410



Sensore di livello per il rilevamento del livello limite

LMGCE-C12E-QSKG-1/US

Dati meccanici		
Peso	[g]	128,5
Dimensioni	[mm]	Ø 18,1 / L = 76,2
Materiali		1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L); PEEK; FKM
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Stato operativo	LED, verde


Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento



OUT1: Uscita di commutazione IO-Link
OUT2: Uscita di commutazione
Colori secondo DIN EN 60947-5-2
Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco